

## Flexiamant super 150x6,0x22,23 alumínium, SF 27 (616754000)

Rendelési szám 616754000

EAN 4007430403353



Helyettesítő ábra

- Nyitott szerkezetű, nagy lehordó teljesítményű, hosszú élettartamú speciális tárcsa
- Keménység: lágy
- Kiválóan alkalmas kenődő anyagok, mint alumínium, bronz, vörösréz és sárgaréz megmunkálásához.
- Maximális munkasebesség: 80 m/s
- Figyelem: zárt térben kötelező gondoskodni a jó porelszívásról, mert az alumínium por nagy koncentrációban robbanáshoz vezethet!

### Műszaki adatok

#### Paraméterek

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Minőségi osztály                    | A 36-M             |
| Átmérő x vastagság x furat          | 150 x 6 x 22.23 mm |
| Kivitel                             | hajlított          |
| Max. fordulatszám                   | 10200 /min         |
| Eladási egység / Csomagolási egység | 1 / 25             |