


DIGITUS Karta M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4) Add-On

DS-33170

EAN 4016032464419



Kontroler M.2 NGFF/NVMe SSD PCIe 3.0 80, 60, 42, 30 mm

Ta karta adaptera PCIe x4 jest odpowiednia dla nośników M.2 / NGFF (NVMe) z kluczem B, M, B+M oraz dla rozmiarów 2230, 2242, 2260 i 2280. Wraz z interfejsem x4 i standardem PCIe 3.0 możliwa jest transmisja danych do 6 Gbps (32 GT/s). Nośnik pamięci masowej można podłączyć albo za pomocą zintegrowanego interfejsu SATA do dysków SSD M.2 SATA, albo za pomocą interfejsu PCIe do dysków SSD NVMe PCIe. Używaj typu turbo – z wielofunkcyjną kartą M.2 PCIe 3.0 Add-On firmy DIGITUS®.

Używaj dysków SSD M.2 NGFF/NVMe w gniazdach PCIe x4 na płycie głównej – B & M Key

- Karta adaptera do gniazd PCIe x4/x8/x16
- Obsługuje PCIe 3.0 (x4)
- Szybkość transmisji danych: do 6 Gbps (32 GT/s)
- Obsługuje NVMe Key B/M M.2 SSD, w tym 2230, 2242, 2260 i 2280
- Rozmiary dysków twardej: 80, 60, 42 i 30 mm
- Obsługuje M-Key M.2 SSD, B-Key i B+M Key M.2 SSD

- Typ magistrali: PCIe 3.0 (zgodność ze specyfikacją PCI Express ver. 3)
- SATA: 3.0 (zgodność ze specyfikacją SATA ver. 3)
- Zgodność wsteczna z płytami głównymi PCIe 2.0 i 1.0
- Zasilanie poprzez interfejs PCIe (3,3 V)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10/8/8.1/Server 2012 R2/Linux/Ubuntu
- Wymiary: 11,4 x 7 x 2 cm (dł. x gł. x wys.)
- Waga: 41,2 g

Zawartość opakowania

- 1 x karta M.2 NGFF / NVMe SSD PCIe 3.0 (x4) Add-On
- 1 x zaślepka slotu typu Low Profile
- 1 x kabel SATA
- 2 x śruby mocujące
- 1 x śrubokręt
- 1 x skrócona instrukcja

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	5.82	38.00	28.00	30.00	31,920.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	13.00	14.00	3.00	546.00
Netto bez opakowania	1	0.10	13.00	14.00	3.00	546.00

Więcej zdjęć

