


SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, 玻璃纤维增强的埋头螺母, 实现最大机械稳定性, 用于锁入无螺纹钻孔



有各种认证



耐温



缩短装配时间

优势

加强型玻璃纤维, 达到最大机械应力
支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕

应用范围

用于将SKINTOP® 电缆夹套锁紧在无螺纹的钻孔中

技术认证

UL 文件号 E79903

产品结构

PG 制连接螺纹

注意

和有 UL 认证的 SKINTOP® 尼龙电缆夹套 一起使用时才有 UL 认证

为了与 SKINTOP® ST (R) 相 连接而特别设计

SKINTOP® GMP-GL

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套
按客户需求提供:	如客户需要, 也可提供无环管型 (无表面工具安装)
发货颜色:	RAL 7001 银灰色 RAL 7035 浅灰色 RAL 9005 黑色 / 防紫外线
材料:	聚酰胺, 玻璃纤维加强
温度范围:	-20° C 至 +100° C

备注

照片并非按实物等比例缩小, 并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINTOP® GMP-GL

物料编号	物料描述 / 尺寸	SW 扳手尺寸 mm
SKINTOP® GMP-GL 银灰色带套环		
53019000	PG 7	19
53019010	PG 9	22
53019020	PG 11	24
53019030	PG 13,5	27
53019040	PG 16	30
53019050	PG 21	36
53019060	PG 29	46
53019070	PG 36	60
53019080	PG 42	65
53019090	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL 黑色带套环		
53019200	PG 7	19
53019210	PG 9	22
53019220	PG 11	24
53019230	PG 13,5	27
53019240	PG 16	30
53019250	PG 21	36
53019260	PG 29	46
53019270	PG 36	60
53019280	PG 42	65
53019290	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL 浅灰色带套环		
53019001	PG 7	19
53019011	PG 9	22
53019021	PG 11	24
53019031	PG 13,5	27
53019041	PG 16	30
53019051	PG 21	36
53019061	PG 29	46
53019071	PG 36	60
53019081	PG 42	65
53019091	PG 48	70

Last Update (02.04.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL

