# Karta katalogowa

Nr Art.: **22176**

NAZWA PRODUKTU

## Przedłużacz bębnowy plastikowy Xperts CEE kempingowy 25 m H07RN-F 3G2,5 IP44



Rys. poglądowy

- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym, odpowiednią do szczególnie nierównych powierzchni
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem
- z wtyczką CEE 230 V, 16 A, 3P z sygnalizacją napięcia „Powerlight"
- 1x gniazdo CEE z uchylną klapką 230 V, 16 A, 3P

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4011160221767 |
| **Waga [kg]** | 7.5 |
| **Wymiary** | 22x39,7x31,2 cm |
| **Ogólny kolor** | czarny |
| **Seria** | Xperts PowerLight |
| **Kategoria** | Kemping i caravaning |
| **Podkategoria** | Przedłużacze bębnowe |
| **Typ przewodu** | H07RN-F |
| **Przekrój przewodu** | 3G2,5 |
| **Kolor przewodu** | czarny |
| **Długość przewodu [m]** | 25 |
| **Napięcie znamionowe [V]** | 230 |
| **Natężenie znamionowe [A]** | 16 |
| **Moc Maksymalna** | 3500 W |
| **Hamulec** | Tak |
| **Średnica bębna** | 285 mmØ |
| **Termik** | Termik 1P |
| **Ochrona IP** | IP44 |
| **Wejście** | H07RN-F 3G2,5 czarny 25 m z wtyczką CEE 230 V, 16 A, 3P, Powerlight - sygnalizacja napięcia |
| **Wyjście** | 2x gniazdo IP44 z klapką niebieską z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z<br>1x gniazdo CEE 230 V, 16 A, 3P |
| **Liczba gniazd łącznie** | 3 |
| **Liczba Gniazd Typu F (230 V)** | 2 |
| **Liczba Gniazd CEE 230 V** | 1 |
| **Liczba żył** | 3 |



Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.