



Buigbare randbescherming

EdgeGuard

EdgeGuard dient ter voorkoming van slijtage aan bekabeling of leidingwerk, veroorzaakt door scherpe randen. EdgeGuard is bovendien een attractieve oplossing om plaatranden mee te bekleden.

Hoofdkenmerken


- vervaardigd uit flexibel pvc
- gemakkelijk te verwerken
- beschermt bekabeling tegen doorschuren langs randen



EdgeGuard beschermt tegen scherpe plaatranden.

MATERIAAL	Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur	-65 °C tot +105 °C
Brandbaarheid	UL94 HB

RoHS



TYPE	Breedte (W)	Breedte (W2)	Breedte (W3)	Breedte (W4)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
PS1	1,2	0,6	-	-	5,0	3,2	zwart (BK)	75 m	800-00200
SM1	5,0	1,0	1,8	4,2	6,3	4,9	zwart (BK)	75 m	800-00004
RA1	6,4	2,4	-	-	7,1	5,6	zwart (BK)	75 m	800-00001

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.