

Guaina termorestringente 3:1 in sacchetti

HIS-3 BAG


Le guaine HIS-3 in sacchetto sono utilizzabili per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina a parete sottile e flessibile in poliolefina reticolata
- Elevato rapporto di restringimento (3:1)
- Pratici sacchetti di dimensioni ridotte con 10 spezzoni pretagliati di lunghezza 200 mm



HIS-3 BAG disponibile in sette colori e quattro misure.



Guaina termorestringente 3:1

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	3:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+100 °C
Restringimento lineare	-5 % max.
Rigidità dielettrica	20 kV/mm secondo ASTM D 150
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1 (escluso trasparente)
Certificazioni	SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 e 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (trasparente), UL224 125 °C 600V VW-1



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pz	Blu (BU)	30-32	308-30161
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pz	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	308-30165
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pz	Grigio (GY)	30-32	308-30162
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pz	Marrone (BN)	30-32	308-30163
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pz	Nero (BK)	30-32	308-30151
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pz	Rosso (RD)	30-32	308-30160
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pz	Trasparente (CL)	30-32	308-30164
HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pz	Blu (BU)	30-32	308-30312
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pz	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	308-30316
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pz	Grigio (GY)	30-32	308-30313
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pz	Marrone (BN)	30-32	308-30314
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pz	Nero (BK)	30-32	308-30310
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pz	Rosso (RD)	30-32	308-30311
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pz	Trasparente (CL)	30-32	308-30315

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Guaina termorestringente 3:1 in sacchetti

HIS-3 BAG



Guaina termorestringente 3:1

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pz	Blu (BU)	30-32	308-30612
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pz	Grigio (GY)	30-32	308-30613
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pz	Marrone (BN)	30-32	308-30614
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pz	Nero (BK)	30-32	308-30610
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pz	Rosso (RD)	30-32	308-30611
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pz	Trasparente (CL)	30-32	308-30615
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pz	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pz	Blu (BU)	30-32	308-31212
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pz	Grigio (GY)	30-32	308-31213
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pz	Marrone (BN)	30-32	308-31214
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pz	Nero (BK)	30-32	308-31210
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pz	Rosso (RD)	30-32	308-31211
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pz	Trasparente (CL)	30-32	308-31215
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pz	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	308-31217

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.