Przejściówka RJ45 męskie, pod kątem do dołu na żeńskie, Cat.6 UTP

Opis

Dzięki temu adapterowi firmy Delock żeńskie gniazdo RJ45 urządzenia może zostać skierowane pod kątem 90°. Ułatwia to podłączanie kabla sieciowego w trudno dostępnych miejscach.



Numer artykułu 86423

EAN: 4043619864232

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x RJ45 męski, wygięte pod kątem do dołu >
  1 x RJ45 żeńskie
- Podłączone 1:1
- Specyfikacja Cat.6
- Nieekranowany (UTP)
- Pozłacane styki
- Wymiary (DxSxW): ok. 50,0 x 33,0 x 18,5 mm

Wymagania systemowe

- Wolny port RJ45

Zawartość opakowania

- Adapter RJ45

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Interfejs

Złącze 1:	1 x RJ45 żeńskie
Złącze 2:	1 x RJ45 męski

Właściwości techniczne

Kategoria:	Cat.6

Właściwości fizyczne

Tarcza:	unshielded
Długość:	50 mm
Szerokość:	33 mm
Wysokość:	18,5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**