

Lamellenschuurschijf 125 mm P 80, N-ZK (623197000)

Art. nr. 623197000
EAN 4007430087768



Afbeelding plaatsvervangend

- Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal
- Kwaliteit "Novoflex": krachtige instapklasse
- Gelijkmatic hoog schuur-/slijpvermogen
- Schuurt/slijpt koel
- Gelijkmatic schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen
- Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal
- Maximale werksnelheid 80 m/s
- Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°

Technische waarden

Parameters

Diameter x boorgat	125 x 22.23 mm
Korrel	P 80
Uitvoering	schuin
Max. toerental	12200 /min
Verkoop-/verpakkingseenheid	1 / 10