Fiche technique du produit

Spécifications



RSZ push-in socket with clamp, separate contact, for RSB2 relays

RSZE08P

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Conformité	Relais enfichable RSB avec 2 "O/F" contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RSZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V
Mode de fixation	À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Longueur	98 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	60 mm
Poids	0,042 kg

Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm² (4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²) souple avec embout Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm² (4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²) rigide sans embout
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA UL

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	EAC
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…85 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue diélectrique	2500 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Poids de l'emballage 1	40 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10,5 cm
Longueur de l'emballage 2	16,5 cm
Poids de l'emballage 2	448 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	7,71 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle


Garantie	18 months

Fiche technique du produit

RSZE08P

Dimensions Drawings

Dimensions




Fiche technique du produit

RSZE08P

Connections and Schema

Wiring




Fiche technique du produit

RSZE08P

Connections and Schema

Wiring



NOTE: If RSZE08P socket terminals are linked, relay RSB1A160** can be used up to 16A.

Fiche technique du produit RSZE08P


Connections and Schema

Installation



Installation


Push In (Insert Cable)



(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)



(1) : Press

(2) : Pull Wire

Remplacement(s) recommandé(s)