

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, glasvezel versterkte contraoeren voor maximale mechanische stabiliteit, voor vergrendeling in boorgaten zonder schroefdraad



Groot aantal keurmerken



UV-bestendig



Temperatuurbestendig



Oliebestendig



Montagetijd



Goede chemische bestendigheid

Voordelen

Met glasvezel versterkt voor maximale mechanische stabiliteit
Krassen op de behuizing worden vermeden door geïntegreerde flens

Toepassing

Voor het vergrendelen van SKINTOP® kabelwartels in boorgaten zonder schroefdraad.

Normreferentie en keurmerken

UL bestand nr. E79903

SKINTOP® GMP-GL-M

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

UL-keurmerk slechts geldig in combinatie met UL-gekeurde SKINTOP® kunststof kabelwartels
Voor gebruik met SKINTOP® metrische kunststofkabelwartels

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Op aanvraag::	Beschikbaar zonder kraag (zonder steunoppervlak voor montagegereedschap)
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Polyamide, met glasvezel versterkt
Temperatuurbereik:	Statisch: -40°C tot +100°C Flexibel: -20°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® GMP-GL-M**

Artikelnummer	Artikelbenaming	SW sleutelmaat mm
SKINTOP® GMP-GL-M zilvergrijs		
53119000	M 12 x 1,5	17
53119010	M 16 x 1,5	22
53119020	M 20 x 1,5	27
53119030	M 25 x 1,5	34
53119040	M 32 x 1,5	41
53119050	M 40 x 1,5	50
53119060	M 50 x 1,5	60
53119070	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M zwart		
53119100	M 12 x 1,5	17
53119110	M 16 x 1,5	22
53119120	M 20 x 1,5	27
53119130	M 25 x 1,5	34
53119140	M 32 x 1,5	41
53119150	M 40 x 1,5	50
53119160	M 50 x 1,5	60
53119170	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M lichtgrijs		
53119003	M 12 x 1,5	17
53119013	M 16 x 1,5	22
53119023	M 20 x 1,5	27
53119033	M 25 x 1,5	34
53119043	M 32 x 1,5	41
53119053	M 40 x 1,5	50
53119063	M 50 x 1,5	60
53119073	M 63 x 1,5	75

Laatste update (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16