



Krypslang 3:1 i ett kit

ShrinkKit 321 Basic - svart

Med ShrinkKit 321 sätter HellermannTyton en ny standard för krypslangar: ShrinkKit krypslangar täcker många olika applikationer tack vare det omfattande krympförhållandet på 3:1.

Egenskaper och fördelar

- Kompakt kit med krypslang
- Applikationsområde 1 mm till 16 mm
- Svart slang
- 220 förklippta bitar
- Enr: 07 771 70



ShrinkKit 321 Standard.

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	3:1
Temp. område	-55 °C till +135 °C
Min. krymptemp	+90 °C
Längdkrympning	+5 %/-10 % max
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm uppfyller ASTM D 2671
Brännbarhetsklass	Självslocknande
Skyddsklass	B (VDE 0530)



Krympförhållande 3:1



PACK	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Längd (L)	Vägg tjockl (WT)	Färg	Innehåll	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Svart (BK)	50 st	30-32	07 771 70	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Svart (BK)	30 st			
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Svart (BK)	25 st			
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Svart (BK)	15 st			
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Svart (BK)	15 st			
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Svart (BK)	25 st			
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Svart (BK)	50 st			
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Svart (BK)	5 st			
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Svart (BK)	5 st			

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Rekommenderat verktyg			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.