

WM-80ST-05

Uchwyt ścienny do telewizora (obracany i pochylany), 37" - 80", do 50kg

- Ustaw swój TV wg własnych potrzeb
- Lekka i zwarta konstrukcja



Cechy produktu

- Wytrzymały stalowy uchwyt ścienny do ekranu LCD
- Obsługuje większość telewizorów LCD o przekątnej od 37 do 80 cali
- Zgodność ze standardem VESA, maks. 600 mm x 400 mm
- Umożliwia obrót o 180 stopni i przechylenie o 18 stopni
- Odległość od ściany: 76 620 mm
- Zawiera wszystkie niezbędne materiały instalacyjne

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	2
Objętość kartonu	0.031941
Waga kartonu, kg	15.25
Wymiary opakowania:	347x442x85 mm
Wymiary kartonu DxSxW	455x360x195 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309127806
Kod celny	8302500000

Zawartość opakowania

Uchwyt ścienny
Zestaw akcesoriów instalacyjnych
Instrukcja instalacji

Certyfikaty



Specyfikacja

Materiał: stal, plastik ABS
Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe, kolor czarny

Dopasuj rozmiar ekranu: 37 "80"
Zgodność ze standardem VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400mm
Nośność: 50 kg
Profil: 76 ... 620 mm
Zakres pochylenia: +3° ... -15°
Zakres obrotu: +90° ... -90°
Poziom ekranu: +3° ... -3°
Montaż: solidna ściana, podwójny stupek (406 mm)
Zarządzanie kablami: tak
Waga netto: 7,3 kg
Wymiary: 620x685x425mm