Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony, Gniazdo Push-in z zaciskiem, do przekaźników RSB1A/ RSB2A, 10 A, zaciski wtykowe, osobny styk

RSZE08P

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RSB z 2 ZAŁ/WYŁ styk
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RSZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V zgodnie z IEC 300 V zgodnie z UL
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
Sposób mocowania	Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Długość	98 mm
Szerokość	16 mm
Wysokość	60 mm
Masa produktu	0,042 kg

Środowisko pracy

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Przyłącza - zaciski	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) elastyczny z końcówką kablową Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA UL EAC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…85 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	6 cm
Długość opakowania 1	10 cm
Waga opakowania 1	40 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,5 cm
Szerokość opakowania 2	10,5 cm
Długość opakowania 2	16,5 cm
Waga opakowania 2	448 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	7,71 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Arkusz danych produktu RSZE08P

Dimensions Drawings


Dimensions



Arkusz danych produktu RSZE08P

Connections and Schema


Wiring



Arkusz danych produktu RSZE08P

Connections and Schema

Wiring



NOTE: If RSZE08P socket terminals are linked, relay RSB1A160** can be used up to 16A.

Arkusz danych produktu RSZE08P


Connections and Schema

Installation



Installation


Push In (Insert Cable)



(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)



(1) : Press

(2) : Pull Wire

Zalecane zamienniki