

BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI BLUETOOTH



BLUETOOTH


WORKING
TIME

IPX4
WATERPROOF

LED
DISPLAY

TOUCH
CONTROL

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wersja Bluetooth:	5.3
Obsługiwane profile Bluetooth:	HFP / HSP / A2DP / AVRCP / SPP
Łączny czas działania:	Do 25 godz. (przy użyciu power banku)
Czas pracy słuchawek na jednym cyklu ładowania:	Do 5 godz.
Pasma przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	32 Ω
Czułość mikrofonu:	-42 ± 1 dB
Waga słuchawek:	2 × 3.6 g
Klasa wodoszczelności:	IPX4
Port ładowania:	USB-C
Wbudowany mikrofon:	Tak
Sterowanie dotykowe:	Tak

Zawartość zestawu: Bezprzewodowe słuchawki z power bankiem, kabel ładowania, instrukcja obsługi, dodatkowe nakładki silikonowe w rozmiarach S, M, L

Bezprzewodowe słuchawki TWS-10 z modułem Bluetooth 5.3 to najwyższa jakość dźwięku bez opóźnień. Mniejsze zużycie energii pozwala cieszyć się muzyką po jednym ładowaniu aż do 5 godzin, a dzięki power bankowi wbudowanemu w etui można wydłużyć ten czas aż do 25 godzin. Panel dotykowy umieszczony na obu słuchawkach znacznie ułatwia obsługę, a ochronę IPX4 docenią osoby lubiące aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

