



Kabel USB

Model: **AK-USB-36**



Kod produktu	AK-USB-36
Typ produktu	Kabel USB
Maksymalna moc	100 W (20 V / 5 A)
Długość przewodu	0.5 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	480 Mbps
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Kolor produktu	Niebieski
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	110 x 80 x 5 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	150 x 105 x 6 mm
Waga netto	20 g
Waga brutto	23 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137500
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel Akyga AK-USB-36 to przewód USB-C stworzony **do szybkiego ładowania urządzeń**. Wysokiej jakości materiały, z których został wykonany pozwalają na ładowanie **z mocą 100 W**. To sprawia, że bateria telefonu komórkowego czy laptopa będzie ładowana maksymalną mocą, jaką dostarcza większość ładowarek PD. Dlatego, jest to doskonały wybór, jeśli potrzebujesz szybkiego i wydajnego ładowania swoich urządzeń. Co więcej, zastosowana **technologia E-Mark** sprawia, że nawet duże ilości energii będą przenoszone w bezpieczny i kontrolowany sposób. Dzięki temu z łatwością naładujesz niemal każde urządzenie przenośne z portem USB typu C za pomocą jednego kabla.

Dodatkową zaletą kabla USB-C AK-USB-36 jest jego niewielka długość, która wynosi zaledwie **0,5 m**. To w połączeniu z wytrzymałym **nylonowym oplotem** sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do ładowania sprzętu w podróży. Krótki **elastyczny przewód** ułatwia korzystanie z przenośnego powerbanka, a mocny oplot zapobiega przetarciom i tym samym zwiększa żywotność kabla.

Kabel jest kompatybilny z ładowarkami wyposażonymi w funkcję Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), jak i Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP), czy Apple (2.4 A).