

Stacja dokująca USB Type-C™ z trzema wyświetlaczami i DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

Opis

Tę stację dokującą firmy Delock można podłączyć do komputera z trybem alternatywnym USB-C™ DP, Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4, ta stacja zapewnia różnorodne interfejsy. Na wyjściach do monitorów można jednocześnie obsługiwać trzy monitory. Pięć wbudowanych portów USB 5 Gbps umożliwia korzystanie z urządzeń peryferyjnych, a kolejny port USB może służyć do ładowania urządzeń mobilnych. Złącza do zestawu słuchawkowego, połączenie sieciowe Gigabit, a także czytnik kart pamięci SD i Micro SD uzupełniają funkcje. Można podłączyć linkę zabezpieczającą do gniazda Kensington.



Numer artykułu 88050

EAN: 4043619880508

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Potrójny wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD

Podczas jednoczesnego korzystania z trzech wyjść wideo jeden monitor jest obsługiwany przez tryb alternatywny DisplayPort, a dwa pozostałe przez DisplayLink®. Stacja dokująca Delock może być również obsługiwana na urządzeniach bez portu USB Type-C™ z obsługą trybu DP Alt Mode, z wyjściem wideo na maksymalnie dwóch monitorach.

Można zagwarantować maksymalną rozdzielczość 4K na wszystkich portach, niezależnie od systemu operacyjnego. Dzięki chipsetowi graficznemu DisplayLink® możliwe jest korzystanie z funkcji lustrzanego odbicia i rozszerzonego ekranu w systemach operacyjnych Windows i Mac OS.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 80 W

Za pomocą zasilacza, który jest podłączony do stacji dokującej, urządzenie główne jest ładowane podczas pracy z mocą do 80 watów.

Używać pod laptopem

Dzięki wydłużonemu, smukłemu kształtowi stacja dokująca doskonale nadaje się do umieszczenia pod laptopem np. pod laptopem np. MacBookiem. Zwiększone nachylenie laptopa zapewnia większy komfort podczas pracy, a także lepsze chłodzenie

laptopa.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeński
 - 1 x DisplayPort żeński (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI żeński (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI żeński (DP Alt Mode)
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 1 x USB Typ-A żeński 5 V / 2,4 A - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
 - 1 x zestaw słuchawkowy, 3,5 mm, 4-pin wtyk typu Jack
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 20 V
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

Host USB Type-C™ Alternatywny tryb DP:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

Host bez trybu alternatywnego DP:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

- Transfer sygnałów audio i video
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone
- Można korzystać z dwóch kart pamięci naraz
- Moc wejściowa: 120 W, 40 W są wykorzystywane przez stację dokującą
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 80 W
- 1 x Wskaźnik LED
- 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Kolor: czarny
- Kłódka zabezpieczająca (Kensington Lock) do linki zabezpieczającej
- Wymiary (DxSxW): ok. 304 x 76 x 19 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Wyjście: 20 V / 6,0 A / 120 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: ø ok. 3,0 mm
na zewnątrz: ø ok. 4,5 mm
długość: ok. 10,0 mm

Wymagania systemowe

- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ i alternatywnym trybem DisplayPort lub z wolnym portem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Zasilacz, długość kabla ok. 1,2 m
- Kabel zasilający, długość ok. 1,2 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	mirror and extend
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Długość:	304 mm
Szerokość:	76 mm
Wysokość:	19 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de