


SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, 最小导体尺寸、高包装密度、轻柔电缆夹紧与高防护等级的电缆夹套



有空间需求



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

优势

- 高防护等级
- 适用于极小的导体尺寸
- 安装高度低
- 轻柔电缆固定
- 高包装密度

应用范围

- 适用于安装空间有限的任何场所。
- 传感器
- 测量和控制技术

SKINDICHT® MINI NBR

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

注意:

Recommendation of torque

M 6 x 1 1,5 Nm

M 8 x 1 3,0 Nm

M 10 x 1 6,0 Nm

材料:

套体: 镀镍黄铜

密封件: CR/NBR

防护等级:

IP 66

IP 68 - 5 bar

温度范围:

-20° C 至 +100° C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® MINI NBR

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	净开口 F mm
SKINDICHT® MINI NBR						
52001860	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3
52001880	M 8 x 1	3.5 - 5.5	11	20.5	5	5.5
52001895	M 10 x 1	5 - 7	14	22.3	5	7.4