


WM-80ST-03

Uchwyt ścienny do telewizora (obracany i pochylany), 37" - 80", do 40kg

- Ustaw swój TV wg własnych potrzeb
- Lekka i zwarta konstrukcja



Cechy produktu

- Wytrzymały stalowy uchwyt ścienny do ekranu LCD
- Obsługuje większość telewizorów LCD o przekątnej od 37 do 80 cali
- Zgodność ze standardem VESA, maks. 600 mm x 400 mm
- Umożliwia obrót o 120 stopni i przechylenie o 18 stopni
- Odległość od ściany: 67 355 mm
- Zawiera wszystkie niezbędne materiały instalacyjne

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	4
Objętość kartonu	0.044649
Waga kartonu, kg	16.27
Wymiary opakowania:	645x155x62 mm
Wymiary kartonu DxDxW	660x330x205 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309127783
Kod celny	8302500000

Zawartość opakowania

Uchwyt ścienny
Zestaw akcesoriów instalacyjnych
Instrukcja instalacji

Certyfikaty



Specyfikacja

Materiał: stal, tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe
Dopasuj rozmiar ekranu: 37 "80"
Zgodność ze standardem VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400mm
Nośność: 40 kg
Profil: 67 ... 355 mm
Zakres pochylenia: +3° ... -15°
Zakres obrotu: +60° ... -60°
Poziom ekranu: +3° ... -3°
Montaż: solidna ściana, podwójny słupek (406 mm)
Zarządzanie kablami: tak
Waga netto: 3,6 kg
Wymiary: 355x640x420mm