

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, metrische contraoeren voor doorvoeropeningen op behuizingen met dunne wanden



Mechanische weerstand



Goede chemische bestendigheid

Toepassing

Bij toepassingen waar geen inwendige schroefdraad in de behuizing zit

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423

Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartelmoer kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Contraoer voor
kabelschroefverbinding

Materiaal:

Vernikkeld messing

Temperatuurbereik:

-60°C tot +200°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® SM-M**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Dikte (mm)	SW sleutelmaat mm	Buiten ø (mm)
SKINDICHT® SM-M				
52102998	M 6 x 1	3,2	10	11,1
52102997	M 8 x 1	4	13	14,4
52103000	M 12 x 1,5	3	15	16,5
52103010	M 16 x 1,5	3	19	20,9
52103020	M 20 x 1,5	3,5	24	26,4
52103030	M 25 x 1,5	4	30	33
52103040	M 32 x 1,5	4	36	39,6
52103050	M 40 x 1,5	5	46	50,6
52103060	M 50 x 1,5	5	60	65
52103070	M 63 x 1,5	5	70	77
52103071	M 75 x 1,5	8	85	95
52103072	M 90 x 2	10	102	114
52103073	M 110 x 2	12	124	135

Laatste update (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16