ISM 433 MHz Antenna SMA plug 2 dBi omnidirectional black roof mount outdoor

Opis

This ISM antenna by Delock can be installed outdoors and can be used with the 433 MHz band.



Numer artykułu 89487

EAN: 4043619894871

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connector: SMA plug
- Frequency range: 433 MHz +/- 3 MHz
- Antenna gain: 2 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarisation: linear vertical
- VSWR: 2.0
- Operating temperature: -40 °C ~ 85 °C
- Protection class: IP67
- Screw mounting 13 mm central hole
- Thread length: 19.5 mm
- Thread: M12
- Colour: black
- Dimension: (L x Ø): ca. 75.5 x 45.2 mm
- Cable category: coaxial
- Cable type: RG-58 U
- Cable attenuation: 0.35 dB @ 400 MHz per meter
- Cable diameter: 4,95 mm
- Cable length incl. connector: ca. 2 m

Wymagania systemowe

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**


- Device with a free SMA jack

Zawartość opakowania

- ISM 433 MHz antenna
- Screw nut

Zdjęcia





Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Typ montażu:	Mocowanie śrubką ze średnicą otworu 13 mm
Klasa ochrony:	IP67
Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Zakres częstoliwości:	433 MHz
Wzmocnienie:	2 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
Polaryzacja:	linear vertical
Moc transmisji:	10 W
VSWR:	2,0

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	ABS odporny na promieniowanie ultrafioletowe
Długość gwintu:	19,5 mm
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-58 U
Tłumienie przewodu:	0.35 dB @ 400 MHz per meter RG-58 U
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	2 m

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Średnica:	45.2 mm
Wysokość:	75,5 mm
Kolor:	czarny
Rodzaj gwintu:	M12
Średnica kabla:	4.95 mm RG-58 U

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**