


ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.2m



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	33 48 065 3830 002
Specyfikacje	ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.2m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33480653830002

Identyfikacja

Kategoria	Okablowanie systemowe
Seria	HARTING ix Industrial® RJ45
Element	Wiązki kablowe
Specyfikacje	Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1	HARTING ix Industrial® Typ A Przyłączenie lutowane
Złącze 2	RJ45 Przyłącze nożowe
Typ przewodu	Przewód miedziany (okrągłe)

Wersja

Długość kabla	0.2 m
Liczba rdzeni	8
Konstrukcja rdzenia	4x 2x AWG 28/7

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka transmisji	Kat. 6 _A Klasa E _A do 500 MHz
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +70 °C
----------------------------	----------------

Właściwości materiału

Materiał (przewodu)	PVC
Kolor (kabel)	Żółty
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Nikiel

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 61076-3-124
-----------------	-----------------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	18.36 g
Kraj pochodzenia	Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej	85444290
GTIN	5713140264045
ETIM	EC002599