



Snoerbeschermingstules

Snoerbeschermingstules worden gebruikt als trekcontlasting en knikbescherming voor bekabeling aan uitgangen van behuizingen. Ze zijn geschikt voor toepassing in de meest uiteenlopende elektrische apparatuur.

Hoofdkenmerken

- zorgt voor uitstekende trekcontlasting
- flexibel en eenvoudig te verwerken
- goed bestand tegen chemicaliën, omgevingsinvloeden en veroudering



Knik- en snoerbescherming aan de behuizing.


MATERIAAL	PVC, vlamvertragend	PVC, cadmiumvrij
Gebruikstemperatuur	-30 °C tot +60 °C	
Hardheid, Shore-A	56±5	63±5
Brandbaarheid	UL94 V0	UL94 HB

RoHS ✓


RoHS ✓

TYPE	Tekening	Buiten Ø (OD)	Buiten- diameter Ø (OD2)	Buiten- diameter Ø (OD3)	Ø D	Ø D2	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
H125		9,0	6,0	-	4,0	3,5	PVC	zwart (BK)	1.000 st.	634-31250
H126		9,0	6,0	-	5,0	4,5	PVC	grijs (GY)	1.000 st.	634-31268
		9,0	6,0	-	5,0	4,5	PVC	zwart (BK)	1.000 st.	634-31260
H321		8,5	7,0	8,5	6,0	5,5	PVC-FR	zwart (BK)	200 st.	634-03210
H3A		9,0	5,0	8,0	4,5	3,0	PVC-FR	zwart (BK)	2.000 st.	634-00310
H4202		-	-	-	-	-	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	634-04200
H119		7,0	4,5	6,5	4,5	3,0	PVC-FR	zwart (BK)	2.000 st.	634-01190
H120		8,0	6,0	8,0	4,5	3,0	PVC-FR	zwart (BK)	500 st.	634-01200
H121		11,0	8,5	-	8,0	7,0	PVC-FR	zwart (BK)	500 st.	634-01210


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.




Snoerbeschermingstules




H125/H126




H119




H120/H122









H121



H321



H4202



H3A/H3B