



Haaroituspääte muotokappaleet, 2-haarainen


Helashrink 200-sarja

Ominaisuudet ja edut

- Liimallinen haaroituspääte muotokappale
- Vedonpoistoon ja mekaaniseen suojaukseen
- Sisäpuolinen liima muodostaa nestetiiviin asennuksen



a: Kutistamaton



b: Täysin kutistettu



200-sarja kutistettu / kutistamaton.

TUOTETUNNUS	ØH min. a	ØH maks. b	ØJ min. a	ØJ maks. b	P ± 10 %	R ± 10 %	HW ± 20 %	JW ± 20 %	S nimellis	Nimikenumero
216-3-B8W	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	1,6	1,6	14,0	402-16039
223-2-B8W	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	20,0	402-23058
218-2-B8W	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	3,2	3,2	30,0	402-18051

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Haaroituspääte muotokappaleet, 4-haarainen


Helashrink 400-sarja

Ominaisuudet ja edut

- Liimallinen haaroituspääte muotokappale
- Vedonpoistoon ja mekaaniseen suojaukseen
- Sisäpuolinen liima muodostaa nestetiiviin asennuksen



a: Kutistamaton



b: Täysin kutistettu



400-sarja kutistettu / kutistamaton.

TUOTETUNNUS	ØH min. a	ØH maks. b	ØJ min. a	ØJ maks. b	P ± 10 %	R ± 10 %	HW ± 20 %	JW ± 20 %	S nimellis	Snro	Nimikenumero
442-1-B8W	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	2,7	2,0	20,0	52 363 11	404-42022
408-2-B8W2	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	2,5	2,0	22,0	52 357 15	404-08022
418-4-B8W2	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	4,1	3,3	38,1	52 363 12	404-18020

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.