



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 650VA | 360W | LCD | USB | RJ45

Kod produktu: 53978

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu. Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

Odkryj bezpieczną energię

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

Poznaj lepszy format pracy

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** – bardzo przydatna funkcja – w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem, rozładowaniem oraz przeładowaniem,
- **port USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- **alarm dźwiękowy** sygnalizujący niski poziom baterii oraz sygnalizacja dźwiękowa usterki

Prostota obsługi dla Twojego komfortu

Wbudowany **wyświetlacz LCD** gwarantuje Ci **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu **praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna**.

Nie musisz przerywać swojej aktywności

Zasilacz UPS wyposażony jest w **bezbłędowy akumulator**, gwarantujący Ci **stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera**. W tym czasie **zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry**. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi do 6 godzin.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania**. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Moc znamionowa	650 VA
Moc	360 W
Kształt fali	Symulowana fala sinusoidalna
Czas przenoszenia	2 – 6 ms
Zakres napięć	Zakres napięcia wejściowego: 140 Vac ~ 300 Vac Napięcie wyjściowe: 220 V ± 10% Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz ± 1 Hz
Typ urządzenia obciążającego	Komputery, serwery
Wbudowany akumulator	1 x 12V / 7Ah
Ilość baterii	1
Napięcie zestawu baterii	12 V
Gniazda wyjściowe	2 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x USB typ B (port do komunikacji z urządzeniem) 2 x RJ45
Czas ładowania	4-6 godzin do 90% pojemności
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Zabezpieczenia	- Przeciwpzepiężeniowa - Przed rozładowaniem - Przed przeładowaniem
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania
Poziom hałasu	Mniej niż 40dB
Funkcje	Zimny start Alarm dźwiękowy sygnalizujący niski poziom baterii Sygnalizacja dźwiękowa usterki
Wyświetlacz	LCD
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Kolor obudowy	Czarny
Zawartość opakowania	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO typu E) 1.15 m Kabel USB Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Wymiary (G/D x Sz x W)	286 x 100 x 144 mm
Głębokość / Długość opakowania [mm]	142
Szerokość opakowania [mm]	323
Wysokość opakowania [mm]	222
Waga netto	4,1120 kg
Waga brutto	4,5230 kg
Gwarancja	24 months
Kod EAN	5901878539782