


SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore

Info

Ora con approvazione IP 69! per processi di pulizia gravosi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!



Molteplici approvazioni



Resistente alla temperatura



Scarico della trazione ottimale



Tempo di montaggio



Resistenza meccanica



Antivibrazione



Ampio campo di serraggio

Applicazione

Con guarnizione di serraggio ridotta per cavi di diametro ridotto

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Ultimo aggiornamento (13.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® -M/versione metrica

Controdadi da utilizzare: SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® ST(R) M ISO hanno la filettatura di fissaggio extra lunga

SKINTOP® ST(R) M ISO con filettatura extra lunga, vedi tabella, non sono approvati DNV

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Test::	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar IP 69
Campo di temperatura:	Statico: da -40°C a +100°C dinamico: da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® STR-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)
SKINTOP® STR-M grigio argento					
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR-M nero					
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR-M grigio chiaro					
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR M ISO grigio argento (con filettatura metrica lunga)					
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13
SKINTOP® STR M ISO nero (con filettatura metrica lunga)					
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13

Ultimo aggiornamento (13.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16



SKINTOP® STR-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13

Ultimo aggiornamento (13.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

