



HIS-teline

HIS-teline HIS-sarjan jakelulaatikoille

HIS-sarjan kutistemuoviletkut suojaavat hyvin korroosiota ja mekaanista rasitusta vastaan. Kestävä metallinen teline on kätevä apuväline pieniin ja keskisuuriin asennuksiin. Teline voidaan kiinnittää seinään tai käyttää pöydällä. Telineessä on mukana leikkuri.

Ominaisuudet ja edut

- Telineeseen mahtuu 5 kpl HIS-sarjan jakelulaatikoita
- Sisältää 5 kpl HIS-jakelulaatikoita (nimikenumerot 365-30100 ja 365-20000)
- Asennettavissa pöydälle tai seinään
- Telineessä mukana leikkuri



HIS-teline - leikkuri ja 5 kpl HIS-sarjan jakelulaatikoita.

TUOTETUNNUS	Kuvaus	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS Service Station	HIS-teline leikkurilla, tyhjä	-	52 356 95	300-30000
	HIS-teline sisältää 5 kpl HIS-3 jakelulaatikoita (kutistussuhde 3:1), musta, koot: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 kpl) ja HIS-24/8	30-32	-	365-30100
HIS Rack/Rite On	HIS-teline sisältää 5 kpl HIS-jakelulaatikoita (kutistussuhde 2:1), musta, koot: HIS-3.2/1.6, HIS-4.8/2.4, HIS-6.4/3.2, HIS-9.5/4.7, HIS-12.7/6.4 ja 1 kpl RiteOn aloituspakkaus.	30-33	-	365-20000

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 2:1

HIS-PACK - ohutseinämäinen

Liimaton kutistemuoviletku kätevässä jakelulaatikossa yleiskäyttöön, mm. merkintään ja sähköiseen eristämiseen. Kestää hankausta ja suojaa korroosiolta.

Ominaisuudet ja edut

- Ohutseinämäinen kutistemuoviletku kätevässä jakelulaatikossa
- Kutistussuhde 2:1
- 10 eri kokoa ja useita eri värejä
- Taipuisa ja itsestään sammuva (ei kirkas)



HIS-sarjan jakelulaatikat.

Suositellut asennustyökalut				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	2:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +125 °C
Min. kutistuslämpötila	+100 °C
Pituusmuutos kutistettuna	+/-5 %
Läpilyöntilujuus	20 kV/mm, IEC 243
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1 (ei kirkas)

RoHS



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 2:1

HIS-PACK - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Koko (tuuma)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Kirkas (CL)	30-33	-	300-30123
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Musta (BK)	30-33	52 377 09	300-30120
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Punainen (RD)	30-33	-	300-30122
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 21	300-30126
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Kirkas (CL)	30-33	-	300-30163
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Musta (BK)	30-33	52 377 10	300-30160
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Punainen (RD)	30-33	-	300-30162
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 22	300-30166
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Kirkas (CL)	30-33	-	300-30243
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Musta (BK)	30-33	52 377 11	300-30240
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Punainen (RD)	30-33	-	300-30242
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 23	300-30246
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 377 33	300-30327
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Kirkas (CL)	30-33	-	300-30323
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Musta (BK)	30-33	52 377 12	300-30320
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Punainen (RD)	30-33	-	300-30322
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 24	300-30326
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 377 34	300-30487
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Kirkas (CL)	30-33	-	300-30483
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Musta (BK)	30-33	52 377 13	300-30480
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Punainen (RD)	30-33	-	300-30482
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 25	300-30486
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 377 35	300-30647
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Kirkas (CL)	30-33	-	300-30643
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Musta (BK)	30-33	52 377 14	300-30640
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Punainen (RD)	30-33	-	300-30642
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 26	300-30646
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 377 36	300-30957
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Kirkas (CL)	30-33	-	300-30953
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Musta (BK)	30-33	52 377 15	300-30950
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Punainen (RD)	30-33	-	300-30952
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 27	300-30956
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 377 37	300-31277
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Kirkas (CL)	30-33	-	300-31273
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Musta (BK)	30-33	52 377 16	300-31270
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Punainen (RD)	30-33	-	300-31272
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 28	300-31276
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	52 377 38	300-31907
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Kirkas (CL)	30-32	-	300-31903
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Musta (BK)	30-32	52 377 17	300-31900
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Punainen (RD)	30-32	-	300-31902
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Sininen (BU)	30-32	52 377 29	300-31906
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	52 377 39	300-32547
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Kirkas (CL)	30-32	-	300-32543
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Musta (BK)	30-32	52 377 18	300-32540
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Punainen (RD)	30-32	-	300-32542
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Sininen (BU)	30-32	52 377 30	300-32546

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.