

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.105 Chopped-fibre filter mat

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.105 - Chopped-fibre filter mat

W większych opakowaniach jako zapas mat filtracyjnych do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących i Thermoelectric Cooler.

Cechy

Nr kat.	SK 3171.105
Wersja	do wentylatorów filtrujących
Opis produktu	Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapyłonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 µm.
Materiał	Włókno chemiczne
Wskazówka	Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
Pasuje do nr kat.	3239....
Wymiary	Szerokość: 173 mm Wysokość: 173 mm Głębokość: 17 mm
Klasa filtra	według PN-EN 779: G3 według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Opak.	50 szt.
Masa/opak.	0,015 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	56039390
EAN	4028177695559
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Aprobaty

Aprobaty

GOST

Certyfikaty

EAC