



Kabel zasilający

Model: **AK-PC-15A**



Kod produktu	AK-PC-15A
Typ produktu	Kabel zasilający
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	2.5 A
Długość przewodu	1.5 m
Wtyczka #1	IEC C7
Wtyczka #2	IEC C14
Materiał przewodu	CCA
Przekrój przewodu	2x 0.5 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	190 x 50 x 40 mm
Waga netto	85 g
Waga brutto	87 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139535
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel zasilający Akyga® AK-PC-15A to idealne rozwiązanie do zasilania różnych urządzeń elektrycznych w domu i biurze. Posiada **złącza IEC C7 oraz IEC C14**, co czyni go idealnym do zastosowań, gdzie zasilanie jest dostarczane przy użyciu UPS, listwy dystrybucji zasilania lub innych sprzętów z gniazdem IEC C14. Drugie **złącze w kształcie ósemki** pozwala podłączyć takie urządzenia jak ładowarki do laptopów, konsole do gier, czy odtwarzacze DVD. Co więcej, przewód ma **długość 1,5 m**, co umożliwia wygodne podłączenie urządzeń do źródła zasilania, eliminując konieczność używania dodatkowych przedłużaczy i pomagając utrzymać porządek w miejscu pracy lub w domu.