

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, metrické protimatice do průchozích otvorů na tenkostěnná pouzdra



Mechanická odolnost



Dobrá chemická odolnost

Oblasti použití

Všude tam, kde se musí vývodka zajistit maticí nebo kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitu ale pouze průchozího otvoru

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423

Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Protimatice pro kabelové šroubení

Materiál:

Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah:

-60 °C až +200 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

SKINDICHT® SM-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Tloušťka mm	OK mm	Vnější Ø mm
SKINDICHT® SM-M				
52102998	M 6 x 1	3,2	10	11,1
52102997	M 8 x 1	4	13	14,4
52102999	M 10 x 1	5	17	19,1
52103000	M 12 x 1,5	3	15	16,5
52103010	M 16 x 1,5	3	19	20,9
52103020	M 20 x 1,5	3,5	24	26,4
52103030	M 25 x 1,5	4	30	33
52103040	M 32 x 1,5	4	36	39,6
52103050	M 40 x 1,5	5	46	50,6
52103060	M 50 x 1,5	5	60	65
52103070	M 63 x 1,5	5	70	77
52103071	M 75 x 1,5	8	85	95
52103072	M 90 x 2	10	102	114
52103073	M 110 x 2	12	124	135

Poslední změny (03.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16