

Kit guaine termorestringenti 3:1

ShrinkKit 321 Universal

Con ShrinkKit 321 HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: la gamma di guaine termorestringenti ShrinkKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre molteplici applicazioni.


Caratteristiche del prodotto

- Kit accattivante e riutilizzabile
- Ampia gamma di diametri, colori e lunghezze
- Per l'isolamento, la protezione e l'identificazione
- La valigetta può essere riutilizzata per contenere minuteria
- La dimensione degli scompartimenti può essere modificata spostando i divisori gialli



ShrinkKit 321 Universal.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	3:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+90 °C
Restringimento lineare	+5 %/-10 % max.
Rigidità dielettrica	20 kV/mm secondo ASTM D 2671
Resistenza al fuoco	autoestinguente (tranne per trasparente)
Classe di isolamento	B (VDE 0530)
Certificazioni	SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 (colori), SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (trasparente)



Guaina termorestringente 3:1

RoHS

COMP.	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Colore	Contenuto	Utensili	UNS
1	6,0	2,0	60,0	0,70	Nero (BK)	50 pz	30-32	380-03002
2	12,0	4,0	100,0	0,70	Nero (BK)	15 pz		
3	24,0	8,0	200,0	1,00	Nero (BK)	10 pz		
4	6,0	2,0	60,0	0,70	Giallo/Verde (GNYE)	50 pz		
5	3,0	1,0	50,0	0,55	Trasparente (CL)	100 pz		
6	3,0	1,0	50,0	0,55	Nero (BK)	100 pz		
7	12,0	4,0	100,0	0,70	Trasparente (CL)	15 pz		
8	12,0	4,0	100,0	0,70	Rosso (RD)	15 pz		
9	3,0	1,0	50,0	0,55	Rosso (RD)	100 pz		
10	3,0	1,0	40,0	0,55	Blu (BU)	100 pz		
11	3,0	1,0	40,0	0,55	Giallo/Verde (GNYE)	100 pz		
12	1,5	0,5	40,0	0,45	Giallo/Verde (GNYE)	75 pz		
	1,5	0,5	40,0	0,45	Nero (BK)	75 pz		
13	6,0	2,0	60,0	0,70	Blu (BU)	50 pz		
14	6,0	2,0	60,0	0,70	Rosso (RD)	50 pz		
15	6,0	2,0	60,0	0,70	Trasparente (CL)	50 pz		
16	12,0	4,0	170,0	0,70	Giallo/Verde (GNYE)	10 pz		
17	12,0	4,0	170,0	0,70	Blu (BU)	10 pz		

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.