Kabla DVI 24+1, wtyk męski > DVI 24+1, wtyk męski, o długości 0,5 m, czarny

Opis

Kabel DVI firmy Delock może być używany do podłączenia monitora DVI lub projektora do interfejsu DVI komputera PC lub laptopa.



Numer artykułu 84369

EAN: 4043619843695

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x DVI 24+1 męski >
  1 x DVI 24+1 męski
- DVI-D (Dual Link)
- Złącze DVI z wkrętami
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 7 mm
- Miedziany przewodnik
- Pozłacane złącze
- Podwójne ekranowanie kabla
- Szybkość transmisji danych do 7,92 Gb/s
- Rozdzielczość do 2560 x 1600 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DVI

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zawartość opakowania

- Kabel DVI

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x DVI 24+1 męski
Złącze 2:	1 x DVI 24+1 męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	7,92 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	2560 x 1600 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	2 x
Wykończenie pinów:	pozłacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	30 AWG 7,3 mm
Tarcza:	double
Długość:	50 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**