




PRZETWORNICA NAPIĘCIA IPS-3000S

12 VDC / 230 VAC 3000W / 1500W



Napięcie wejściowe:	11 VDC ÷ 15 VDC
Napięcie wyjściowe:	230 VAC
Moc maksymalna:	3000 VA
Moc ciągła:	1500 VA
Przebieg napięcia na wyjściu:	Sinus
Miękki rozruch silników indukcyjnych:	TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Zabezpieczenie zwarciove:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	TAK
Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania:	15 VDC
Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora (odłączenie wyjścia AC):	10,5 VDC
Temperatura pracy:	0 ~ +40 °C
Sprawność:	> 85 %
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Złącze śrubowe M8
Gniazdo wyjściowe 230V:	2 szt.
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary Dł. x Sz. x Wys.:	370x230x108 [mm]
Waga:	5.33kg
Kod produktu	5903332566150

Oznaczenie i opis elementów przetwornicy



- 1 – gniazdo 230V
- 2 – główny włącznik
- 3 – dioda sygnalizacyjna
- 4 – dioda sygnalizacyjna
- 5 – złącze ładowania USB
- 6 – uziemienie
- 12 – złącze pilota kablowego

- 7 – złącze zasilania (-) 12V
- 8 – złącze zasilania (+) 12V
- 9 – wentylator
- 10 – bezpiecznik
- 11 – przewody zasilające 12V
- 13 – pilot przewodowy