

Broszura informacyjna

61 02 200

Szczypce tnące czołowe

Z wysokim przełożeniem dźwigni

DIN ISO 5743



- Wytrzymałe, kompaktowe, komfortowe
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Do zrywania nakrętek kołnierзовych z aluminium, stali i tytanu, np. w połączeniach śrubowych typu Hi-Lok®
- Wygięte rękojeści zapewniają lepszy dostęp
- Wąskie rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, bez kołnierza, zapewniające lepsze trzymanie i łatwiejszy transport
- Duża powierzchnia przyłożenia siły zapewnia lepszy rozkład nacisku i wygodniejszą pracę
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Nr art.	61 02 200
EAN	4003773067047
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	435 g
Wymiary	200 x 45 x 15 mm
Norma	DIN ISO 5743
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

