Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji 48 Gbps 8K 60 Hz 3 m

Opis

Szybki kabel HDMI Delock służy to łączenia urządzeń z interfejsem HDMI, takich jak telewizory, odtwarzacze Bue-ray, monitory i projektory. Obsługuje przepustowość 48 Gbps, wyświetla w rozdzielczości 8K Ultra HD (7680 x 4320 przy 60 Hz).

Obsługa Dynamic HDR i Dolby® Vision
Kabel obsługujący Dynamic HDR i Dolby® Vision, doskonale nadaje się do kina domowego i zastosowań gamingowych Barwy są realistyczne, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

Doskonały dźwięk z obsługą eARC
Kabel Delock HDMI obsługuje Enhanced ARC (eARC). Umożliwia to łączenie urządzeń HDMI takich jak odtwarzacze Blu-ray wprost do telewizora. Nieskompresowane sygnały audio są przesyłane wprost i bez strat do podłączonych systemów dźwięku przez kanał zwrotny audio.





Numer artykułu 86987

EAN: 4043619869879

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A >
  1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A
- Średnica kabla:
  linia danych 30 AWG
  linia zasilania 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Miedziany przewodnik
- Potrójnie ekranowany przewód
- Pozłacane styki
- Transfer sygnałów audio i video

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Szybkość transmisji danych do 48 Gbps
- Rozdzielczość do:
  7680 x 4320 @ 60 Hz
  5120 x 2880 @ 120 Hz
  3840 x 2160 @ 240 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa 3D: maks. 3840 x 2160 @ 120 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania) 3D
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa Dolby® Vision
- Obsługa Dynamic HDR
- Obsługa Game Mode VRR
- Obsługa eARC
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku opóźnień audio / wideo
- Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
- Kolor: czarny / złoty
- Długość ze złączami (L): ok. 3 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI

Zawartość opakowania


- Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia


High Speed HDMI Cable
HDMI




Copper wire
with braiding and
foil shielding
Triple shielding
for lossless
signal transfer





Ogólne

Specyfikacja:	Dolby® Vision Dynamic HDR HDMI 2.1
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x HDMI-A męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	48 Gb/s
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Wykończenie złącza:	pozłacane
Wykończenie pinów:	pozłacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	linia danych 30 AWG linia zasilania 28 AWG
Tarcza:	triple
Długość:	3 m
Kolor:	czarny złoty

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**