





**DUAL MODE**  
2.4 GHZ / WIRED




**PIXART® PMW**  
3327 SENSOR



**16.8 MLN COLORS**  
ARGB BACKLIGHT



**DEDICATED**  
SOFTWARE



**HUANO 20M**  
SWITCH



**ULTRALIGHT**  
DESIGN



## ■ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sensor: optyczny, Pixart PMW 3325  
Przełączniki: Huano Blue Shell (20M)  
Przewód typu Paracord ze złączem USB – 1.8 m  
Podświetlenie: RGB – 16.8 mln kolorów  
Rozdzielczość: 200 – 10000 DPI  
Częstotliwość odświeżania: 125 – 1000 Hz  
Maksymalna prędkość śledzenia: 100 IPS  
Komunikacja: Bezprzewodowa, 2.4 GHz  
Zakres częstotliwości: 2405 MHz – 2475 MHz  
Maks. moc częstotliwości radiowej: 0 dBm, 1 mW  
Pojemność baterii: 600 mAh  
Czas ładowania: 2,5 h – 3 h  
Czas pracy na baterii: 60h wyłączone RGB / 6h włączone RGB  
Liczba programowalnych przycisków: 6  
Wymiary: 122×64×38 mm  
Waga: 74.6 ± 1 g  
Ślizgacze: PTFE (Teflon) dodatkowy zestaw w komplecie



Mysz gamingowa RIFT WHITE to ultra lekka mysz dla graczy. Posiada łączność bezprzewodową jak i za pomocą kabla typu Paracord ze złączem USB-C. RIFT W wyposażony został w sensor Pixart PMW 3325, który cechuje się rozdzielczością od 200 do 10000 DPI i odświeżaniem do 1000Hz. Dodatkowo możesz nadać myszce unikalny wygląd i charakter dzięki zmianie podświetlenia oraz koloru, ponieważ posiada pełne RGB. RIFT W ma także dedykowany software, który pozwala na programowanie makr i przypisywanie przycisków.