SAVIO®

WE-02

BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI BLUETOOTH



5.0
BLUETOOTH


10M
LENGTH

BUILT-IN MICROPHONE

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wersja Bluetooth:	5.0 + EDR
Zasięg działania:	Do 10 m.
Czas działania:	Do 3 godz.
Czas ładowania:	Do 1 godz.
Czas czuwania:	Do 120 godz.
Impedancja:	32 Ω
Czułość wbudowanego mikrofonu:	- 38 dB
Pasmo przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Dioda powiadomień LED:	Tak
Waga:	14.7 g





Bezprzewodowe słuchawki WE-02 to doskonałe rozwiązanie dla aktywnych osób, a także dla użytkowników ceniących komfort i wygodę. Lekka konstrukcja zapewnia pełną swobodę ruchów podczas użytkowania. Pilot z wbudowanym mikrofonem pozwala na odbieranie połączeń, przełączanie między utworami oraz sterowanie głośnością. Wysoka jakość wykonania daje najlepsze brzmienie, które sprosta każdemu wyzwaniu.

MODEL: WE-02 EAN: 5901986044857

Elmak Sp. z o.o.
ul. Morgowa 81
35-323 Rzeszow, Poland
www.savio.net.pl