



**EAN:** 4013288184061

**Numer części:** 05030412001

**Numer artykułu:** 1569 ESD

**Wymiar:** 157x13x13 mm

**Waga:** 19 g

**Kraj pochodzenia:** CZ

**Numer taryfy celnej:** 82054000



- Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów z łbem sześciokątnym
- Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej  $< 10^9$  Ohm
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem umożliwiającym szybkie pokręcanie
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Zabezpieczony przed ładunkami elektrostatycznymi wkrętak Kraftform Micro. Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwi przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1569\\_esd.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_1569_esd.html)

Wera - 1569 ESD

05030412001 - 4013288184061

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Narzędzia ESD firmy Wera



Wymagania wobec narzędzi wkrętakowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.

### Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi




Oporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi od  $\leq 10^9$  Ohmów. Pozwala to pewnie chronić urządzenia przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.

### Rękojeść Kraftform Micro




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

### Strefa precyzji



Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

### Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

### Obrotowy kołpak oraz strefa pokręcania



Obrotowy kołpak oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie jak w przypadku tradycyjnych wkrętaków precyzyjnych.

### System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

### Link

[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1569\\_esd.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_1569_esd.html)

Wera - 1569 ESD

05030412001 - 4013288184061

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05030410001        | 1.5                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 5.7                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |
| 05030411001        | 1.8                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 5.7                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |
| <b>05030412001</b> | <b>2.0</b>                                                                        | <b>60</b>                                                                               | <b>97</b>                                                                               | <b>5.7</b>                                                                                | <b>2 3/8</b>                                                                                |
| 05030413001        | 2.5                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 5.7                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |
| 05030414001        | 3.0                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 5.7                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |
| 05030415001        | 3.2                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 5.7                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |
| 05030416001        | 3.5                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 5.7                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |
| 05030417001        | 4.0                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 5.7                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |
| 05030418001        | 4.5                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 6.4                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |
| 05030150001        | 5.0                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 7.0                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |
| 05030151001        | 5.5                                                                               | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 7.8                                                                                       | 2 3/8                                                                                       |

## Link

[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1569\\_esd.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_1569_esd.html)

Wera - 1569 ESD

05030412001 - 4013288184061

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)