



BETA 7357G

Trzewiki bezpieczne 0-Gravity, bardzo lekkie, wykonane z wodoodpornej mikrofibry



Certyfikaty i normy



S3L FO SR HRO

EN ISO 20345:2022

Cechy

Model 7357G z wodoodporną mikrofibrą na wierzchu i miękkim kołnierzem oferuje połączenie wygody, stylu i bezpieczeństwa.

LEKKOŚĆ

Półbuty 0-Gravity ważą około 100 g mniej niż przeciętne obuwie robocze. Przybliżona waga wynosi 480 g (zmierzona dla rozmiaru 42).

OCHRONA PRZED WODĄ

Wykonane z wodoodpornej mikrofibry buty 0-Gravity 7356G oferują idealną równowagę między lekkością, oddychalnością i wodoodpornością, stanowiąc wszechstronne i bezpieczne rozwiązanie dla tych, którzy nigdy się nie zatrzymują, nawet w najbardziej wymagające dni.

KOMFORT I TRWAŁOŚĆ

Bieżnik z wytrzymałej gumy nitrylowej zapewnia wytrzymałość i stabilność, a podeszwa środkowa z pianki EVA oferuje lekką amortyzację. Idealne dla osób poszukujących niezawodnych i wygodnych butów.



WKŁADKA Z PIANKI EVA

Wkładka EVA z wstawką amortyzującą w części piętowej zapewnia idealną równowagę między wsparciem a wygodą.



MIĘKKI KOŁNIERZ

kołnierz wykonany z miękkich materiałów zapewnia skuteczną ochronę, a jednocześnie elastyczność i wygodę podczas użytkowania.



DESIGN I STYL

Bezpieczeństwo nie pozostaje niezauważone dzięki detalom wierzchu i innowacyjnej konstrukcji.



Certyfikaty i normy



S3L FO SR HRO

EN ISO 20345:2022



Specyfikacje

SZNUROWANIE: tradycyjny

WAGA (ROZMIAR ORIENTACYJNY 42): 480 g

TYPOLOGIA: wysoki

Lekkość

NIEZWYKLE LEKKIE - przybliżona waga, rozmiar 42: 480 g

Komfort

Wkładka z PIANKI EVA z amortyzacją w części piętowej

Bezpieczeństwo

Podnosek: materiał polimerowy, odporność na 200 dzuli

Wkładka antyprzebiciowa: włókno kompozytowe z obróbką ceramiczną

Ochrona

Nosek: • Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU

• Zapiętek stabilizujący część piętową

• Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie

Trwałość: Podeszwa:

• Podeszwa środkowa z EVA

• Bieżnik podeszwy z wytrzymałej gumy nitrylowej

Odniesienie

	Art.	EU	UK	 mm
073570038	7357G 38	38	5	254
073570039	7357G 39	39	6	261
073570040	7357G 40	40	6,5	268
073570041	7357G 41	41	7	274
073570042	7357G 42	42	8	281
073570043	7357G 43	43	9	288
073570044	7357G 44	44	10	294
073570045	7357G 45	45	10,5	301
073570046	7357G 46	46	11	308
073570047	7357G 47	47	12	314
073570048	7357G 48	48	13	321

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

