



Adapter

Model: **AK-SC-38**



Kod produktu	AK-SC-38
Typ produktu	Adapter
Maksymalna moc	10 W (5 V / 2 A)
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	130 x 120 x 20 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	140 x 190 x 20 mm
Waga netto	20 g
Waga brutto	25 g
Kod EAN	5901720137791
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel USB-C Akyga AK-SC-38 stworzono z myślą o serwisie zasilaczy i ładowarek. To przewód o **długości 1 m**, przeznaczony **do ładowania** urządzeń mobilnych z gniazdem **USB typu C**. Posiada on specjalne **przewody bez zakończenia**, które ułatwiają wymianę uszkodzonego kabla na nowy. Dzięki temu naprawa zasilacza jest nie tylko łatwa, ale też szybka.