SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M – złączka do peszli do stosowania z SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Odporność na promieniowanie UV

Odporność na temperaturę

Wytrzymała budowa

Optymalne odciążenie

Olejoodporność

Czas montażu

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Bezhalogenowe

Korzyści

Uniwersalne zastosowanie
Łatwy i szybki montaż

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (peszle gładkie i karbowane spiralnie)

Ostania aktualizacja (23.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC-M

Cechy produktu
Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Gwarancja wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i ochrony mechanicznej

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłącza
Kołnierz sześciokątny z wbudowanym zaciskiem do peszla

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych z tworzywa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV Kolor szary (RAL 7001)
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 65 z wężem spiralnym IP 67 + IP 68 (2 bary) z wężem gładkim
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (23.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MPC-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP/SP-PU	Pasuje do SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN ® MPC-M kolor czarny					
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63
SILVYN® MPC-M kolor szary					
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63

Ostania aktualizacja (23.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16