

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, toegenomen oliebestendige kunststof kabelwartel met variabele klembereiken, permanente trilbescherming, voor offshore platforms

Info

Nu met IP 69 K-keurmerk! Geschikt voor veeleisende reinigingsprocessen van machines en installaties met hogedrukreiniger en warm water!



-  Groot aantal keurmerken
-  Temperatuurbestendig
-  Optimale trekcontlasting
-  Montagetijd
-  Maximale bescherming tegen vibratie
-  Groot klembereik
-  Goede chemische bestendigheid

SKINTOP® ST-M

Voordelen

Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
Grote trillingsbestendigheid
Groot, variabel klembereik
Optimale trekontlasting
Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)

Toepassing

Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
Machine- en apparatenbouw
Fotovoltaïsche systemen
Automatisering
Offshoretoepassingen en scheepsbouw

Normreferentie en keurmerken

UL bestand nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires
Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen hebben een extra-lange schroefdraad
SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen met extra-lange schroefdraad, zie tabel, zonder DNV-keurmerk

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21 Maten M 40 x 1,5 tot M 63 x 1,5 met O-ring
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Materiaal: Polyamide Afdichting: CR
Testen:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 5 bar IP 69
Temperatuurbereik:	Statisch: -40°C tot +100°C Flexibel: -20°C tot +100°C

SKINTOP® ST-M

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® ST-M**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® ST-M zilvergrijs					
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST-M zwart					
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST-M lichtgrijs					
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST M ISO zilvergrijs (met lange metrische schroefdraad)					
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13
SKINTOP® ST M ISO zwart (met lange metrische schroefdraad)					
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13

Laatste update (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16



SKINTOP® ST-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13

Laatste update (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

