



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 2000VA | 1200W

Kod produktu: 53777

Zasilacz awaryjny UPS off-line marki Qoltec jest nowoczesnym i ekonomicznym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę komputera nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego komputera niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia?

Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

FUNKCJONALNY WYŚWIETLACZ LCD

Wbudowany **wyświetlacz LCD** gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

WYDAJNA I STABILNA PRACA

Zasilacz UPS wyposażony jest w **bezobsługowy akumulator**, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.

ROZWIĄZANIE WARTĘ TWOJEJ UWAGI

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** – jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB,
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem i zwarcie,
- **port USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,

ZAUFAJNIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	1200W
Moc znamionowa	2000VA
Typ UPS'a	Line Interactive
Typ urządzenia obciążającego	PC , terminal, małe urządzenia zabezpieczające
Kształt fali	Symulowana fala sinusoidalna
Współczynnik mocy	0,6
Czas przenoszenia	2 - 6 ms
Zakres napięć	wejściowe: 170 Vac ~ 280 Vac (50 Hz); wyjściowe: 220 Vac ~ 230 Vac (50 Hz 1 Hz)
Bateria	Tak
Ilość baterii	2
Napięcie baterii	24V
Wbudowany akumulator	2 x 12V / 9Ah
Czas podtrzymania	55 minut
Gniazda wyjściowe	2 x IEC (IEC 320 C13) 1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia) 2 x RJ45
Czas ładowania	4 - 6 godzin do osiągnięcia 90% pojemności
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
Poziom hałasu	Mniej niż 40 dB
Wyświetlacz	Brak
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-15°C do +45°C
Wilgotność względna przechowywania	0%-90%
Kolor obudowy	Czarny
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878537771

OBCIĄŻENIE	CZAS PODTRZYMANIA
100W	55 MINUT
200W	30 MINUT
300W	15 MINUT
500W	6 MINUT
1000W	1 MINUTA