


SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, 带 PG 制连接螺纹的镀镍黄铜转换器, 用于将 PG 制外螺纹转换成公制内螺纹



优势

转换器, 从 PG 外螺纹转换至公制内螺纹

应用范围

罩壳
工业连接器
机械设备

产品结构

PG 制连接螺纹

产品结构

Form A: knurl
Form B: smooth

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

材料:

镀镍黄铜

温度范围:

-60° C 至 +200° C

备注

照片和图像不能缩放, 也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® MA-PG/M

物料编号	形状	PG 制尺寸	内螺纹，M2
SKINDICHT® MA-PG/M			
52104490	B	7	12 x 1.5
52104491	B	9	16 x 1.5
52104492	A	11	16 x 1.5
52104493	B	11	20 x 1.5
52104494	B	13.5	20 x 1.5
52104495	A	16	20 x 1.5
52104496	B	16	25 x 1.5
52104497	A	21	20 x 1.5
52104498	A	21	25 x 1.5
52104499	B	21	32 x 1.5
52104500	A	29	25 x 1.5
52104501	A	29	32 x 1.5
52104502	B	29	40 x 1.5
52104503	A	36	40 x 1.5