



BETA 7241NE

Półbuty bezpieczne skórzane EASY, wodoodporne



Certyfikaty i normy



S3 FO SR

EN ISO 20345:2022

Cechy

Wodoodporne skórzane buty 7241NE oferują skuteczną ochronę dzięki wkładce antyprzebiciowej i stalowemu podnoskowi w korzystnej cenie.

PIERWSZA CENA

Podstawowe rozwiązanie w naszej ofercie, zaprojektowane z myślą o niezawodności i bezpieczeństwie przy najniższych kosztach.

STALOWY PODNOSEK OCHRONNY

Stalowy podnosek o odporności do 200 dżuli i elastyczna stalowa wkładka antyprzebiciowa zapewniają pełną ochronę przed uderzeniami i przebiciami.

NOWY STANDARD EN ISO 20345:2022+A1:2024

Buty posiadają certyfikat S3 FO SR zgodnie z najnowszą normą EN ISO 20345:2022+A1:2024. Dzięki zwiększonej odporności na poślizg, olej i przenikanie jest idealny nawet do najbardziej wymagających środowisk pracy.



SZNUROWANE W TRADYCYJNY SPOSÓB

Tradycyjny system sznurowania umożliwia precyzyjną regulację, zapewniając bezpieczne dopasowanie i idealny komfort w każdej sytuacji.



WODOODPORNY WIERZCH

Skóra wodoodporna zapewnia odporność na czynniki zewnętrzne, dzięki czemu półbuty pozostają suche i wygodne nawet w mokrych warunkach.



SZCZEGÓŁY KOLORÓW

Detale w pomarańczowym, instytucjonalnym kolorze dodają półbutom charakteru, nadając im odrobinę stylu.



Certyfikaty i normy

CE

S3 FO SR

EN ISO 20345:2022



Specyfikacje

SZNUROWANIE: tradycyjny
WAGA (ROZMIAR ORIENTACYJNY 42): 650 g
TYPOLOGIA: Niski

Lekkość

Skóra wodoodporna

Komfort

Poliuretan o podwójnej gęstości

Bezpieczeństwo

Filcowa typu carbon

Ochrona

Nosek: Stalowy, odporny na uderzenia do 200J
Trwałość: Elastyczna stalowa wkładka

Odniesienie

	Art.	EU	UK	 mm
072411135	7241NE 35	35	2,5	230
072411136	7241NE 36	36	3,5	237
072411137	7241NE 37	37	4,5	244
072411138	7241NE 38	38	5	250
072411139	7241NE 39	39	6	257
072411140	7241NE 40	40	6,5	264
072411141	7241NE 41	41	7	270
072411142	7241NE 42	42	8	277
072411143	7241NE 43	43	9	284
072411144	7241NE 44	44	10	290
072411145	7241NE 45	45	10,5	297
072411146	7241NE 46	46	11	304
072411147	7241NE 47	47	12	310
072411148	7241NE 48	48	13	317

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

