

Broszura informacyjna

46 13 A0

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do pierścieni zewnętrznych na wałach

DIN 5254 A

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Końcówki proste
- DIN 5254 A; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



MM Ø

Nr art.	46 13 A0
EAN	4003773017417
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	93 g
Wymiary	140 x 71 x 11 mm
Norma	DIN 5254 A
Technische Attribute	
Rodzaj	1
Średnica wału	Ø 3 – 10 mm
Końcówki (średnica)	Ø 0,9 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych