

DIGITUS® Jednobiegunowy uchwyt do monitora, 32", 9 kg

DA-90397

EAN 4016032465140



Uchwyt biurkowy kolumnowy pojedynczy (zacisk) 1xLCD max. 32" max. 8kg uchylno-obrotowy

Uniwersalny uchwyt kolumnowy do monitorów firmy DIGITUS® może pomieścić monitor o przekątnej od 15" do 32". Funkcja szybkiego zwalniania ułatwia również instalację monitora. Uchwyt VESA jest po prostu wciskany w odpowiedni uchwyt i mocowany na miejscu za pomocą śruby. Monitor można łatwo dostosować do własnych potrzeb, a także obracać, pochylać lub obracać sam monitor, np. w przypadku monitorów w formacie portretowym. Zrób coś dobrego dla siebie i swojego zdrowia, dostosowując monitor optymalnie do swojego ciała i pozycji siedzącej. Ponadto kable monitora można uporządkować za pomocą dołączonych przewodnic kable.

Uchwyt kolumnowy do montażu monitorów w dowolnej pozycji z mocowaniem śrubowym

- Do płaskich i zakrzywionych wyświetlaczy o przekątnej od 15" do 32"
- Maksymalne obciążenie: 8 kg
- Wymiary VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Obracanie uchwytu VESA: 30°
- Nachylenie uchwytu VESA: 30°
- Obrót uchwytu VESA: 360°

- Wysokość wspornika słupka: 40 cm
- Zintegrowane zarządzanie kablami
- Z funkcją szybkiego zwalniania dla łatwej instalacji
- Zalecana grubość blatu: 10-75 mm
- Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne, stal
- Wymiary: szer. 11,4 x gł. 12,6 x wys. 46,2 cm
- Waga: 1,6 kg
- Kolor: czarny, matowy
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - Certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

- Liczba monitorów: 1
- Maksymalna waga monitora: 8 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 32"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy


Zawartość opakowania

- Uniwersalny uchwyt kolumnowy na pojedynczy monitor
- Akcesoria montażowe
- Krótki przewód

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	16.90	44.00	45.50	32.00	64,064.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.11	21.00	44.00	7.50	6,930.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.11	21.00	44.00	7.50	6,930.00
Netto bez opakowania	1	1.62	21.00	44.00	7.50	6,930.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- **PRZESTROGA:** Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i **NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.**
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- **WAŻNE:** Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- **KONSERWACJA:** Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com