



Kit guaine termorestringenti 3:1

ShrinkKit 321 Basic - nera

Con ShrinkKit 321 HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: la gamma di guaine termorestringenti ShrinkKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre molteplici applicazioni.

Caratteristiche del prodotto

- Kit compatto e pratico
- Guaina termorestringente nera
- Range di applicazione da 1 mm a 16 mm
- 220 spezzoni in cinque formati



ShrinkKit 321 Basic.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	3:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+90 °C
Restringimento lineare	+5 %/-10 % max.
Rigidità dielettrica	20 kV/mm secondo ASTM D 2671
Resistenza al fuoco	autoestinguente
Classe di isolamento	B (VDE 0530)
Certificazioni	SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1



Guaina termorestringente 3:1

RoHS

COMP.	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Colore	Contenuto	Utensili	UNS
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Nero (BK)	50 pz	30-32	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Nero (BK)	30 pz		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Nero (BK)	25 pz		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Nero (BK)	15 pz		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Nero (BK)	15 pz		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Nero (BK)	25 pz		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Nero (BK)	50 pz		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Nero (BK)	5 pz		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Nero (BK)	5 pz		

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Utensili consigliati		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.