



Punotut suojasukat

Helagaine HLB-sarja

Suunniteltu johtimien ja kaapeleiden suojaksi yleiskäyttökohteisiin mm. teollisuuslaitokset sekä sähkö- ja teleasennukset.

Ominaisuudet ja edut

- Suojasukka kätevässä 10 m jakelulaatikossa
- Laajennussuhde 1:3
- Sarjan 3 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 5 - 54 mm
- Halogeenivapaa
- HLB-sarja sopii HIS-telineeseen (300-30000)
- Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla



HLB - punottu suojasukka kätevässä jakelulaatikossa. Sarjan kolmella koolla katetaan laaja käyttöalue.

MATERIAALI	Polyesteri (PET)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +150 °C (+220 °C, lyhytaikaisesti)
Sulamispiste	+250 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2



TUOTETUNNUS	Ø D	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Suosittelava työkalu	Nimikenumero
HLB15	15	5	21	Musta (BK)	10 m	45	170-80150
HLB25	25	10	30	Musta (BK)	10 m	45	170-80250
HLB35	35	18	54	Musta (BK)	10 m	45	170-80350

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	572

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.