

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, counter nuts for thin walled-housings with through-holes, to counter a gland



Användningsområden

Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kåpor med tunna väggar

Design

PG-gänga

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för
kabelskruvförband

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINDICHT® SM

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Höjd (mm)	Nyckelvidd (mm)	Mått bortre hörn
SKINDICHT® SM					
52003490	1466190	PG 7	2,8	15	16,6
52003500	1466191	PG 9	2,8	18	20
52003510	1466192	PG 11	3	21	23,5
52003520	1466193	PG 13,5	3	23	25,5
52003530	1466194	PG 16	3	26	29
52003540	1466195	PG 21	3,5	32	35,5
52003550	1466196	PG 29	3,5	41	45
52003560	1466197	PG 36	5	51	56
52003570	1466198	SM 42	5	60	65
52003580	1466199	PG 48	5,5	64	69

Senaste uppdatering (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16