

Flexiamant super 150x6,0x22,23 aluminium, SF 27 (616754000)

Art. nr. 616754000
EAN 4007430403353



Afbeelding plaatsvervangend

- Speciale schijf met open structuur voor hoog afnamevermogen en goede standtijd
- Hardheid: zacht
- Zeer geschikt voor de bewerking van smerende materialen zoals aluminium, brons, koper, messing
- Maximale werksnelheid 80 m/s
- Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!

Technische waarden

Parameters

Kwaliteitsklasse	A 36-M
Diameter x dikte x boorgat	150 x 6 x 22.23 mm
Uitvoering	gebogen
Max. toerental	10200 /min
Verkoop-/verpakkingseenheid	1 / 25